


轉接器

AD-1/4NPT-G1/4-I

料號: 9625

FESTO

一邊具內螺紋, 另一邊具外螺紋.



技術參數

特性	值
額定尺寸	7.95 mm
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大的緊固扭矩, 氣接口 1	12 Nm
最大的緊固扭矩, 氣接口 2	11 Nm
產品重量	21 g
氣壓連接, 氣口 1	Male thread 1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	內螺紋 1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	PVC
Material housing	鋼, 鍍鋅