


Щекер за индикация MCL-24DC/AC

Специф. Номер: 10000

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Тегло на продукта	12 g
Електрически извод	Plug pattern type A to EN 175301-803 Щекер по DIN EN 175301-803
Номинално работно напрежение DC	24 V
Номинално работно напрежение, AC	24 V
Мрежова честота	0 ... 60 Hz
Допустими колебания на напрежението	+/- 15 %
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6-усилен