

Щекер за индикация MFL-230AC

Специф. Номер: 10005

FESTO

със светодиода (LED)



Информационен лист

Белег	Стойност
Тегло на продукта	14 g
Електрически извод	Plug pattern type B to EN 175301-803 по индустриален стандарт (11 mm)
Номинално работно напрежение, AC	230 V
Мрежова честота	50 ... 60 Hz
Допустими колебания на напрежението	-20 % / +15 %
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6-усилен