

Индикация за налягане OH-8-GE

Специф. Номер: 10091

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.8 MPa
Работно налягане	-1 ... 8 bar
Operating pressure	-14.5 ... 116 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пневматичен извод	Нипел PK-3
Материал-забележка	RoHS konform