


Дроселиране на изхода GRE-1/4

Специф. Номер: 10352

FESTO

с интегриран шумозаглушител от синтерован метал за дроселиране на изхода при вентили от определен тип



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Разпределителна функция | Функция - дросел-шумозаглушител |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Регулиращ елемент | Винт със шлиц |
| Тип на закрепване | за завиване |
| Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране | 996 l/min |
| Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 ... 996 l/min |
| Работно налягане | 0 ... 10 bar |
| Температура на околната среда | -10 ... 70 °C |
| Монтажна позиция | по избор |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 70 °C |
| Тегло на продукта | 25 g |
| Material of threaded plug | Алуминиева сплав |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material adjusting screw | Месинг |