


Дроселиране на изхода GRE-1/2

Специф. Номер: 10353

FESTO

с интегриран шумозаглушител от синтерован метал за дроселиране на изхода при вентили от определен тип



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция - дросел-шумозаглушител
Пневматичен извод 1	G1/2
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	3,600 l/min
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 4,300 l/min
Работно налягане	0 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Монтажна позиция	по избор
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 70 °C
Тегло на продукта	75 g
Material of threaded plug	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Месинг