



Микро-разпределител с лост SO-3-РК-3-В

Специф. Номер: 10403

FESTO

с NW 3 извод, нормално отворен.
Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен моностабилен
Тип на задействане	маханичен
Стандартен номинален дебит	60 l/min
Работно налягане	-0.95 ... 8 bar
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	1.8 mm
Тип управление	директно
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	6 N
Тегло на продукта	7 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	РК-3
Пневматичен извод 2	РК-3
Material housing	Месинг POM