


ИЛИ-елемент OS-1/8-NPT

Специф. Номер: 10412

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | Функция ИЛИ |
| Пневматичен извод 1 | 1/8 NPT |
| Пневматичен извод 2 | 1/8 NPT |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Стандартен номинален дебит | 500 l/min |
| Работно налягане | 1 ... 10 bar |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Material housing | Алуминиева сплав |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Номинален размер | 4 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 45 g |
| Пневматичен извод 3 | NPT1/8-27 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |