



ИЛИ-елемент OS-1/4-NPT

Специф. Номер: 10413

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция ИЛИ
Пневматичен извод 1	1/8 NPT
Пневматичен извод 2	1/8 NPT
Тип на закрепване	с проходен отвор
Стандартен номинален дебит	1,170 l/min
Работно налягане	1 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	Алуминиева сплав
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Номинален размер	6.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	110 g
Пневматичен извод 3	NPT1/8-27
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR