

Вложка за вендуза OASI-20

Специф. Номер: 1048877

FESTO

да бъдат заменени в случай на замърсяване.



Информационен лист

Белег	Стойност
Работно налягане	0 ... 0.95 bar
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	5 ... 50 °C
Тегло на продукта	0.6 g
Тип на закрепване	Plug-in
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup insert	PE
Съответствие на изхвърлящ импулс	≤ 0.5 bar
Монтажна позиция	по избор