


Щекер NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Специф. Номер: 1066354

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101 EN 61984
Тегло на продукта	46.1 g
Електрическо свързване 1	Прав конектор, M12x1, 5 - пинов, В-кодиран, екранируем
Кодиране на пиновете	В
Електрическо свързване 2	Лустер клема, подлежи на екраниране
обхват на работното напрежение DC	0 ... 60 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 60 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	1.5 kV
преносни свойства	DIN EN 50173 / CAT 5
Допустим диаметър на кабела	6 ... 8 mm
Напречно сечение на извода	0.14 ... 0.75 mm ²
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	Цинкова отливка никелиран
Material electrical contact	Месинг позлатен