



Щекер NECU-S-M8G4-C2

Специф. Номер: 1068198

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 61076-2-104
Честота на свързване	100
Cable outlet	Прав
Тегло на продукта	9.1 g
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	4
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Screw lock with A/F9
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Винтова клема
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Диаметър на кабела	3.5 ... 5 mm
Номинално сечение на прводника	0.14 ... 0.5 mm ²
Клас на защита	IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	PA
Цвят на корпуса	черен
Material screw-type lock	Месинг, никелиран
Material electrical contact	Brass, gold-plated