


Ограничаващ резистор SACR-S-B12G5-220-PB

Специф. Номер: 1072128

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение DC	0 ... 5 V
Степен на замърсяване	3
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-25 ... 80 °C
Тегло на продукта	11.6 g
Електрически извод	4-пинов M12x1 Щекер прав
Кодиране на пиновете	B
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	TPE-U(PU)
Material electrical contact	Месинг позлатен