



Разпределител с лост

V/O-3-PK-3

Специф. Номер: 10747

FESTO

с нипелно съединение за шлаух NW 3.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен/затворен моностабилен
Тип на действие	маханичен
Стандартен номинален дебит	80 l/min
Работно налягане	0 ... 8 bar
Конструкция	Бугало-седло
Номинален размер	2.5 mm
Тип управление	директно
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на действие	17 N
Сила на действие при нормално затворен	17 N
Сила на действие при нормално отворен	24 N
Тегло на продукта	20 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	PK-3
Пневматичен извод 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	POM