



# Разпределител с лост и ролка L/O-3-РК-3

Специф. Номер: 10749

FESTO

със свободен обратен ход и извод за шлаух 3mm. Нормално отворен или нормално затворен в зависимост от начина на свързване.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен/затворен моностабилен
Тип на задействане	маханичен
Стандартен номинален дебит	80 l/min
Работно налягане	0 ... 8 bar
Конструкция	Бутало-седло
Номинален размер	2.5 mm
Тип управление	директно
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане при нормално затворен	10 N
Сила на задействане при нормално отворен	13 N
Тегло на продукта	19 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	РК-3
Пневматичен извод 2	РК-3
Пневматичен извод 3	РК-3
Material seals	NBR
Material housing	POM