

Вилка SGA-M27X2

Специф. Номер: 10770

FESTO

с външна резба, за въртящо закрепване



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	M27x2
радиално отклонение +/-	5 mm
Ъглова компенсация +/-	120 deg
Монтажна позиция	по избор
Резбови извод	Външна резба M27x2
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	2,189 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting pin	стомана поцинкована
Material rod eye	Стомана поцинкован
Material lock	Пружинна стомана, поцинкована