



Пневматичен клапан J-3-PK-3

Специф. Номер: 10772

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 бистабилен
Стандартен номинален дебит	100 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 8 bar
Конструкция	Плунжерен
Номинален размер	2.5 mm
Време за превключване, реверсирано	7 ms
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	75 g
Тип на закрепване	на присъединителна плоча на монтажна рамка с проходен отвор по избор:
Извод, пилот 12	PK-3
Извод, пилот 14	PK-3
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 4	PK-3
Пневматичен извод 5	PK-3
Material of connecting plate	Месинг PPS-усилен
Material seals	NBR
Material housing	Пластмаса Цинкова отливка