

# Прецизен дросел GRPO-70-PK-3

Специф. Номер: 10803

FESTO

служи за прецизно регулиране на дебита



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Дроселираща функция
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	PK-3
Тип на задействане	ръчно
Регулиращ елемент	Въртящ бутон със скала
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	40.7 l/min
Работно налягане	0 ... 8 bar
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Material housing	PA-усилен
Монтажна позиция	по избор
работно налягане от 2 до 1	0 ... 0.5 bar
Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1- $\rightarrow$ 0 MPa (1- $\rightarrow$ 0 bar, 14.5- $\rightarrow$ 0 psi)	19 l/min
Standard flow rate in flow control direction 0.6- $\rightarrow$ 0 MPa (6- $\rightarrow$ 0 bar, 87- $\rightarrow$ 0 psi)	60 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [5:4:3] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	48 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR PVC
Material bracket	Алуминиева сплав
Material PK connections	Алуминиева сплав Месинг
Material screws	Стомана