

Аксиален модул EAMM-A-D19-28A

Специф. Номер: 1081659

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	1.1 Nm
Тегло на продукта	80 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D19A
Интерфейсен код, входен мотор	28A
Материал-забележка	RoHS konform