



Демпфер YSR-12-12

Специф. Номер: 10867

FESTO

регулируем, може да се пълни допълнително



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	12
Ход	12 mm
Демпфериране	регулируем твърда характеристика
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	3 m/s
Време за ресет, кратко	0.4 s
Време за ресет, дълго	1 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	12 mm
Макс. сила на удара	900 N
Макс. поета енергия на ход	10.8 J
Макс. поета енергия на час	77,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.05 J
Възвратна сила	25 N
Тегло на продукта	120 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Стомана поцинкован
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана