


Фланец за двигател EAMF-A-28D-35S

Специф. Номер: 1087724

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	30 g
Интерфейсен код, входен мотор	35S
Интерфейсен код, корпус на куплирането	28D
Материал-забележка	RoHS konform