



Стандартизиран цилиндър ESN-3/8"-1/2"-P

Специф. Номер: 11149

FESTO

по DIN ISO 6432, с еластични демпфериращи пръстени в крайните положения. Различни възможности за закрепване.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.5 "
Диаметър на буталото	3/8"
Според стандарта	ISO 6432
Демпфериране	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Край на буталния прът	Външна резба
Работно налягане	1.2 ... 10 bar
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	41.6 N
Пневматичен извод	M12x1,25
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	високолегирана стомана, неръждаема