

Демпфер DYSR-12-12-Y5

Специф. Номер: 1138642

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	12
Ход	12 mm
Демпфериране	регулируем
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	3 m/s
Време за ресет, кратко	0.2 s
Време за ресет, дълго	1 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	12 mm
Макс. сила на удара	900 N
Макс. поета енергия на ход	10.8 J
Макс. поета енергия на час	60,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.05 J
Възвратна сила	4.5 N
Тегло на продукта	105 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	стомана поцинкована
Material piston rod	високолегирана стомана