

# Демпфер DYSR-16-20-Y5

Специф. Номер: 1138644

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16
Ход	20 mm
Демпфериране	регулируем
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	3 m/s
Време за ресет, кратко	0.3 s
Време за ресет, дълго	1 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	20 mm
Макс. сила на удара	1,600 N
Макс. поета енергия на ход	32 J
Макс. поета енергия на час	100,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.16 J
Възвратна сила	5.4 N
Тегло на продукта	200 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	стомана поцинкована
Material piston rod	High alloy steel, hardened