



Демпфер DYSR-25-40-Y5

Специф. Номер: 1138648

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер	25
Ход	40 mm
Демпфериране	регулируем
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	3 m/s
Време за ресет, кратко	0.4 s
Време за ресет, дълго	3 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	40 mm
Макс. сила на удара	4,000 N
Макс. поета енергия на ход	160 J
Макс. поета енергия на час	220,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.8 J
Възвратна сила	12.5 N
Тегло на продукта	715 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	стомана поцинкована
Material piston rod	High alloy steel, hardened