


Поставяне на краен осезател SRBF-CA6-YR90-MW-22A-C2M20

Специф. Номер: 1152498

FESTO

с монтажен адаптор, отвор 30x130 mm, за задвижвания с височина на вала 50 mm.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Ъглов
Според стандарта	EN 60947-5-1 ISO 5211
СЕ-знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Измервателен принцип	Mechanical/electrical за датчици за положение
Температура на околната среда	-25 ... 80 °C
Функция на превключващия елемент	Превключващ контакт
Макс. превключвателна способност AC	1,770 VA
Макс. превключвателна способност DC	36 W
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
обхват на работното напрежение DC	0 ... 24 V
Номинално сечение на проводника	0.5 ... 1.5 mm ²
Тип на закрепване	фланцово по ISO 5211 с принадлежности
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	725 g
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка лакиран
Material information, accessories supplied	високолегирана стомана високолегирана стомана, неръждаема
Setting range, angle recording	0 ... 90 deg
Клас на защита	IP67
Изолационно напрежение	250 V
Устойчивост на пикови напрежения	4 kV
Клас на корозионна устойчивост KBK	0
Степен на замърсяване	3