



Електромагнитен разпределител MFH-5-PK-3-L

Специф. Номер: 11546

FESTO

с ръчно задействане, без бобина и щекер. Бобините и щекерите се поръчват отделно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит	105 l/min
Работно налягане	1.5 ... 8 bar
Конструкция	Клапанен
Номинален размер	2.5 mm
Принцип на уплътняване	мек
Време за превключване, изключено	22 ms
Време за превключване, включено	14 ms
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Тегло на продукта	270 g
Тип на закрепване	на присъединителна плоча на монтажна рамка с проходен отвор по избор:
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	PK-3
Пневматичен извод 3	PK-3
Пневматичен извод 4	PK-3
Пневматичен извод 5	PK-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминий елоксиран
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий елоксиран