


# Маслена спирачка DYHR-16-40-Y5

Специф. Номер: 1155691

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16
Ход	40 mm
Демпфериране	регулируем
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	0.3 m/s
Скорост на подаване	0.2 ... 100 mm/s
Време за ресет, кратко	0.8 s
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 80 °C
Макс. сила на удара	1,600 N
Макс. поета енергия на ход	64 J
Макс. поета енергия на час	100,000 J
Минимална сила за подаване	160 N
Максимална сила за подаване	1,600 N
Макс. остатъчна енергия	0.16 J
Възвратна сила	5.4 N
Тегло на продукта	255 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Стомана поцинкован
Material piston rod	втвърден високолегирана стомана