

Маслена спирачка DYHR-25-40-Y5

Специф. Номер: 1155694

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Ход	40 mm
Демпфериране	регулируем
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	0.3 m/s
Скорост на подаване	0.2 ... 100 mm/s
Време за ресет, кратко	0.8 s
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 80 °C
Макс. сила на удара	4,000 N
Макс. поета енергия на ход	160 J
Макс. поета енергия на час	150,000 J
Минимална сила за подаване	400 N
Максимална сила за подаване	4,000 N
Макс. остатъчна енергия	0.8 J
Възвратна сила	12.5 N
Тегло на продукта	720 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Стомана поцинкован
Material piston rod	втвърден високолегирана стомана