



Електромагнитен разпределител JMVH-5-1/8-S-B-VI

Специф. Номер: 116004

FESTO

с бобини и ръчно задействане, без щекери.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 бистабилен
Тип на задействане	електрически
Стандартен номинален дебит	1,000 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Клас на защита	IP65
Номинален размер	8 mm
Растерен размер	27 mm
Принцип на уплътняване	мек
Ръчно задействане	Да
Тип управление	с предупредение
Посока на протичане	реверсивен
Управляващо(пилотно) налягане	2 ... 10 bar
Време за превключване, реверсирано	22 ms
Характеристика на бобината	24V DC
Работна среда	Вакуум, омаслен филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 5 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 5 µm Вакуум, неомаслен
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Управляващ флуид	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 5 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 5 µm
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 11	G1/8
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали