


Обратен клапан H-1/4-B

Специф. Номер: 11689

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Възвратна функция
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Тип на закрепване	за завиване
Operating pressure MPa	0.04 ... 1.2 MPa
Работно налягане	0.4 ... 12 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Монтажна позиция	по избор
Номинален дебит 1 -> 2 от 6 на 5 bar	1,000 l/min
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Управляващ флуид	LX1
Макс. въртящ момент на затягане	11 Nm
Тегло на продукта	25.4 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR