

Въртящо задвижване DRQD-B-20-180-P1J-A-AL-FW

Специф. Номер: 1177955
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	20
Setting range of swivel angle on both sides	-180 /+ 6 deg
Ъгъл на завъртане	180 deg
Демпфериране	P1J: Adjustable elastomer cushioning
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Макс. брой междинни позиции	1
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	3 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	2.2 Hz
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	3.1 Nm
Допустим инерционен момент	0.035 kgm ²
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с вътрешна резба
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на задвижващия вал	Термично обработена стомана
Информация за материала на капака	Алуминий
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминий