


Челюсти за хващач, необработени BUB-HGDD-40

Специф. Номер: 1180956

FESTO

подходящ за три точков хлащач HGDD.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта за всяка челюст на хващача	131 g
Тип на закрепване	с проходен отвор и центрираща втулка
Материал-забележка	RoHS konform
Material unmachined part	Алуминиева сплав