



# Електромагнитен разпределител MVH-5/3E-1/8-S-B-VI

Специф. Номер: 118804

FESTO

с бобина и ръчно задействане, без щекер.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/3 обезвъздушен
Тип на задействане	електрически
Стандартен номинален дебит	1,000 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен Клапанен
Тип на ресет	пневматична пружина
Номинален размер	8 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен
Посока на протичане	реверсивен
Време за превключване, изключено	50 ms
Време за превключване, включено	40 ms
Работна среда	филтриран сгъстен въздух, филтрация 5 µm
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 82	M5
Извод, пилот 84	M5
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча G1/8
Пневматичен извод 4	G1/8
Пневматичен извод 5	Свързваща плоча
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали