



Разпределител за монтаж на табло SV-5-M5-B

Специф. Номер: 11914

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Тип на задействане	ръчно
Стандартен номинален дебит	95 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
Работно налягане	0 ... 8 bar
Конструкция	Разпределител с възвратна пружина
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	2.3 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип управление	директно
Overlap	Positive overlap
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	17 N
Тегло на продукта	53 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло с проходен отвор
Пневматичен извод 1	M5
Material seals	NBR
Material housing	Пластмаса Месинг