

Електромагнитен разпределител JMUH-5/2-D-1C-VI



Специф. Номер: 119665

FESTO

за вентилни острови

Този тип е за работа във вакуум.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
монтажна ширина	42 mm
Работно налягане	-0.9 ... 8 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	9.5 mm
Принцип на уплътняване	мек
Ръчно задействане	избутващ
Тип управление	директно
Посока на протичане	нереверсивен
Работна среда	филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	Присъединителна плоча размер 2 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 2	Присъединителна плоча размер 2 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча
Пневматичен извод 4	Присъединителна плоча размер 2 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 5	Свързваща плоча