


Дроселна плоча GRO-ZP-3-ISO

Специф. Номер: 119674

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Дроселираща функция
Работно налягане	0 ... 16 bar
Стандартен номинален дебит	1,500 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-20 ... 80 °C
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор