


Паралелен кит-модул EAMM-U-50-D32-42A-78-S1

Специф. Номер: 1202312

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Монтажна позиция	по избор
Преводно число на редуктор	1:1
Макс. обороти	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	12.1 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.01 Nm
Пренесен момент	1 Nm
Тегло на продукта	630 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D32B
Интерфейсен код, входен мотор	42A
Материал-забележка	RoHS konform