

# Паралелен кит-модул EAMM-U-110-D60-90R-120-S1

Специф. Номер: 1203181

FESTO

## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	110
Монтажна позиция	по избор
Преводно число на редуктор	1:1
Макс. обороти	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	799 kgmm <sup>2</sup>
Задвижващ момент при празен ход	0.3 Nm
Пренесен момент	25 Nm
Тегло на продукта	5,110 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D60B
Интерфейсен код, входен мотор	90R
Материал-забележка	RoHS konform