


Паралелен кит-модул EAMM-U-60-D40-57A-91

Специф. Номер: 1210442

★ Основна продуктова гама

Подходящи за електрически задвижвания.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---------------------------------|------------------------|
| Размер | 60 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Преводно число на редуктор | 1:1 |
| Макс. обороти | 6,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Масов инерционен момент | 26.7 kgmm ² |
| задвижващ момент при празен ход | 0.07 Nm |
| Пренесен момент | 3 Nm |
| Тегло на продукта | 1,140 g |
| Материал-забележка | RoHS konform |