

Шлаух PU-9-SW

Специф. Номер: 12134

FESTO

за CN- и СК-съединители, изключително гъвкав, полиуретан (не се допуска за употреба при производство на хранителни продукти).

Макс. налягане е допустимо при макс. температура.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	11.6 mm
радиус на огъване според дебита	76 mm
Вътрешен диаметър	9 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Тегло на продукта според дължината	0.056 kg/m
Пневматичен извод	за съединител тип елха с вътрешен диаметър 9 mm и гайка
Цвят	черен
Твърдост по Шор	A 91 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)