


Ударен краен изключвател SVK-3-PK-3

Специф. Номер: 12146

FESTO

със сферично задействане



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	маханичен
Стандартен номинален дебит	50 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 8 bar
Конструкция	Сферично седло
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	1.5 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип управление	директно
Посока на протичане	неревърсивен
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-10 ... 80 °C
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	PK-3
Пневматичен извод 3	несвързан