

Паралелен кит-модул EAMM-U-145-S62-140A-288

Специф. Номер: 1219440

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|-------------------------|
| Размер | 145 |
| Монтажна позиция | по избор |
| Преводно число на редуктор | 1:1 |
| Макс. обороти | 4,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на складиране | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Клас на защита | IP40 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Масов инерционен момент | 2,270 kgmm ² |
| задвижващ момент при празен ход | 2 Nm |
| Пренесен момент | 50 Nm |
| Тегло на продукта | 15,030 g |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | S62 |
| Интерфейсен код, входен мотор | 140A |
| Материал-забележка | RoHS konform |