


Т-нипелно съединение ТСN-M5-РК-3

Специф. Номер: 12259

FESTO

за шлаухPAN, PUN, PP, PU, PR,
с уплътнителен пръстен,
въртящ се



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинален размер | 2 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Уплътнителен пръстен |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Пневматичен извод 1 | Външна резба M5 |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 4 mm |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Стомана Цинкова отливка |