

# съединител EAMC-30-35-8-12

Специф. Номер: 123043

FESTO

за електромеханични оси със серводвигател.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	8 mm
Диаметър на държача 2	12 mm
Размер	30
номинална дължина	35 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	6.1 kgmm <sup>2</sup>
Пренесен момент	8.2 Nm
Тегло на продукта	45 g
Материал-забележка	RoHS konform