

Бобина MSN1G-24DC-OD

Специф. Номер: 123060

FESTO

за постоянно напрежение, без щекер.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Min. Време	10 ms
Продължителност на включване	100 %
Характеристика на бобината	24 V DC: 2,5 W
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Температура на средата	-10 ... 50 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	80 g
Електрически извод	3-пинов Plug pattern type A to EN 175301-803 по DIN EN 175301-803
Тип на закрепване	затегнат със задържаща скоба с принадлежности
Material housing	PA
Material electrical contact	Стомана
Material winding	Мед