


Бобина MSN1W-110AC-OD

Специф. Номер: 123061

FESTO

за променливо напрежение, без щекер.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Min. Време	10 ms
Продължителност на включване	100 %
Фактор на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристика на бобината	110 V AC: 50 Hz, стартова мощност 7.5 VA, постоянна мощност 5 VA 110 V AC: 60 Hz, стартова мощност 5 VA, постоянна мощност 3.7 VA 120 V AC: 60 Hz, стартова мощност 5 VA, постоянна мощност 3.7 VA
Допустими колебания на напрежението	bei 50Hz ± 10 % bei 60Hz -10...+20 %
Maritime classification	see certificate
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Температура на средата	-10 ... 50 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	80 g
Електрически извод	3-пинов Plug pattern type A to EN 175301-803 по DIN EN 175301-803
Тип на закрепване	затегнат със задържаща скоба с принадлежности
Material housing	PA
Material electrical contact	Стомана
Material winding	Мед