


# Присъединителна плоча VABS-C8-12XB-QX-D

Специф. Номер: 1236029

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	24 mm
Макс. брой места за вентили	1
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.48 ... 0.72 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда	1.3 Nm
Тегло на продукта	30 g
Извод, пилот 12/14	подготвен за Cartridge
Пневматичен извод 1	подходящ за патрон
Пневматичен извод 3	подходящ за патрон
Пневматичен извод 5	подходящ за патрон
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	PA подсилен