

# съединител EAMC-65-90-24-25

Специф. Номер: 123852

FESTO

за електромеханични оси със серводвигател.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	24 mm
Диаметър на държача 2	25 mm
Размер	65
номинална дължина	90 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	4,500 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	417 kgmm <sup>2</sup>
Пренесен момент	92 Nm
Тегло на продукта	535 g
Материал-забележка	RoHS konform