



# PE-преобразувател VPE-1/8

Специф. Номер: 12592

FESTO

за преобразуване на вакуум-сигнал в електрически с монтажна плоча 1п.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разрешение	CCC
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Измервателна величина	Относително налягане
Измервателен метод	Пневмоелектрически преобразувател на налягане
Измервателен обхват на налягането	-1 ... 0 bar
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Функция на превключващия елемент	Превключващ контакт
Точка на включване	-0.25 bar
Точка на изключване	≤ 0.1 bar
Макс. честота на превключване	1 Hz
Минимален товарен ток	100 mA
обхват на работното напрежение AC	12 ... 250 V
обхват на работното напрежение DC	12 ... 250 V
Електрически извод	Винтова клема
Дължина на кабела	1 m
Тип на закрепване	с проходен отвор
Монтажна позиция	по избор
Пневматичен извод	G1/8
Информация за материала на корпуса	PET POM Стомана
Информация за материала включващ контакт	сребърен
Информация за материала ел. присъединяване	Месинг
Информация за материала на мембраната	CR
Клас на защита	IP00, IP20 с предпазна тапа